



需方	东莞顶钧塑胶模具有限公司	供方	索阳（深圳）精密测量设备有限公司
地址	东莞市清溪镇清溪科技路 51 号	地址	深圳市龙岗区植物园路 345 号 A 栋
联系人	周小姐	联系人	潘小辉
联系方式	134-1208-2051 / 0769-86815666-160	联系方式	186-6620-8408
E-Mail	Zhouyi@mibtech.com.cn	E-Mail	pxh@szsoyang.com

No.	名称	型号	单位	数量	单价 (RMB)	总金额 (RMB)	交期 (D)	Remark
1	高温高湿试验箱	SYWS-700A	台	1	51,800.00	51,800.00	15-20	
大写：伍万壹仟捌佰圆整								

- 1、以上报价：含税、物流运输费用；
- 2、免费保固期 12 个月（消耗品不在保固范围内），人为因素除外；
- 3、交货方式：物流送货至需方所在地；
- 4、若贵司无其它形式订单，签字回传具同等法律效力；

高温湿热试验箱

型号：SYWS-700A

一、产品概况

- 本系列调温调湿箱为最新型系列，功能强大，恒定湿热。
- 7 寸大屏幕控制器

二、技术规格表

满足标准	GB-2423.1-89（IEC68-2-1）试验 A：低温试验方法。 GB-2423.2-89（IEC68-2-2）试验 B：高温试验方法。 GB2423.3-93（IEC68-2-3）试验 Ca：恒定湿热试验方法。 GB2423.4-93（IEC68-2-30）试验 Db：交变湿热试验方法。 GJB150.9-93（MIL-STD-810D）湿热试验方法。
容积	700L
内尺寸	深 1000x 高 700x 宽 1000，单开门结构
外尺寸	约 D1400×H1000×W1450



索阳（深圳）精密测量设备有限公司

SoYang (ShenZhen) Precision Measuring Instrument CO., LTD

温度范围	65~85℃
湿度范围	70-98%RH（恒定湿度）
温度控制精度	≤±2℃
均匀度	温度≤2℃
湿度控制精度	≤±3%RH
均匀度	±3%R
升温速度	平均 2℃/min 以上（空载）
加湿	电热式蒸汽发生器
加热	电热式不锈钢封装式加热器
循环	后上方出风，后下方回风。
风机	低噪声铝合金轻质风轮
内材	SUS304#不锈钢
外材	钢板喷涂
保温	聚氨脂硬质发泡+无毒环保保温棉
控制器	彩色触摸屏可编程控制器
程式量	120 组，每组可编 99 步
编程	可作 999 次循环，程串联可作无限次循环 图形化功能键方便编程
传感器	温度 PT100，湿度：PT100（A 级精度干湿球配对，线性一致）
分辨率	温度：0.01℃,湿度 0.1%RH
输出	SSR 等周期无机械触点
控制功能	定值运行和可编程运行功能 定值运行的定时停机功能 定值运行的温度上升下降斜率设定 预约开机功能 屏幕保护功能 停电再来电自动运行方式选择功能 传感器分段校准功能

地址：深圳市龙岗区龙岗街道平南社区植物园路 345 号 A 栋

华东办事处：江苏省苏州市吴中区旺吴路 11 号

<http://www.szsoyang.com>

E-Mail:pxh@szsoyang.com

全国统一客服热线：400-8838-770

Mob:186-6620-8408



	实时温湿度曲线显示及记录功能 温湿度待机功能(用于程式控制的计时开始条件设定) 通讯及远程控制功能(选购) 操作画面的中英文切换功能 USB 数据导出功能
安全装置	绝对超温保护功能(保护设备) 相对超温保护装置(保护试品) 加湿器空烧防保护装置 局部超温保护装置 风机过载保护装置 防漏电接地装置
标准配置	Φ 50 测试孔一个,安装于设备左侧 按客户要求测试架两套 1x0.8x0.5, 网孔式八层抽屉式 玻璃观察窗一个(带除雾功能) 照明灯一套 移动脚轮一套 斜坡一个,方便推车进出
售后服务	免费对产品进行调试,技术培训 不定期对用户进行回访。 保修期一年,期外负责维修。
使用条件	电源电压:三相五线 380V/50Hz(要有零线. 功率:5KW, 最大电流 15A 环境:通风,散热良好 环温:5~30℃,保证最佳性能的环温为 25±2℃ 加湿用水:蒸馏水或经处理的软水

类似设备照片 (仅供参考)	
控制器及操作画面	停止中 2015-03-25 10:46:14 画面信息 定值设定 程式设定 管理设定 选择项目 停止中 2015-03-25 10:49:38 箱内监控 箱内温度 设定值 001 50.25 °C 箱内湿度 设定值 00 98.2 % 显示箱内状态 详细监控 记录曲线 目录